
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.752 kabelkanal

State: 2026-10-31 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.752 - kabelkanal

Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.





Features

Art. nr.	TS 8800.752
Utförande	för montageplåtar för montering på VX systemhåltagningen
Produktbeskrivning	Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.
Material	Hård-PVC Självslocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C
Färg	Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning	Kabelkanal med lock
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Med DIN-/specialhålning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. montageplåtar Om montageplåten är installerad längs med den bakre skåpramen (montagesposition ± 0 mm), avslutas de horisontellt monterade kabelkanalerna jäms med dem som är monterade på skåpprofilen
Observera:	Kan kortas av för andra skåpdimensioner.

© Rittal 2026

Features

Dimension	Bredd: 60 mm Djup: 80 mm Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	18 st.
Nettovikt	23,976 kg
Bruttovikt	25,235 kg
Tullvarukod	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	TS Kabelkanal för montageplåt, BHD: 60x2000x80 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK