

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.754 kabelkanal

State: 2026-05-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.754 - kabelkanal

Med DIN-/specialhåtagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.



Features

Art. nr.	TS 8800.754
Utförande	för montageplåtar för montering på VX systemhåtagningen
Produktbeskrivning	Med DIN-/specialhåtagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.
Material	Hård-PVC Självslocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C
Färg	Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning	Kabelkanal med lock
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Med DIN-/specialhåtagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. montageplåtar Om montageplåten är installerad längs med den bakre skåppramen (montagesposition ± 0 mm), avslutas de horisontellt monterade kabelkanalerna jäms med dem som är monterade på skåpprofilen Kabelkanal 100 mm för påbyggnad på vertikal skåppram vid ihopbyggda skåp
Observera:	Kan kortas av för andra skåpdimensioner.

Features

Dimension	Bredd: 100 mm Djup: 80 mm Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	12 st.
Nettovikt	21,96 kg
Bruttovikt	23,58 kg
Tullvarukod	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	TS Kabelkanal för montageplåt, BHD: 100x2000x80 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---