
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.754
kabelkanal

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.754 - kabelkanal

Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.





Features

Art. nr.	TS 8800.754
Utförande	för montageplåtar för montering på VX systemhåltagningen
Produktbeskrivning	Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.
Material	Hård-PVC Självslocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C
Färg	Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning	Kabelkanal med lock
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Med DIN-/specialhålning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. montageplåtar Om montageplåten är installerad längs med den bakre skåpramen (montagesposition ± 0 mm), avslutas de horisontellt monterade kabelkanalerna jäms med dem som är monterade på skåpprofilen Kabelkanal 100 mm för påbyggnad på vertikal skåpram vid ihopbyggda skåp
Observera:	Kan kortas av för andra skåpdimensioner.

© Rittal 2026

Features

Dimension	Bredd: 100 mm Djup: 80 mm Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	12 st.
Nettovikt	21,96 kg
Bruttovikt	23,58 kg
Tullvarukod	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	TS Kabelkanal för montageplåt, BHD: 100x2000x80 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK