


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.755 kabelkanal

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.755 - kabelkanal

Med DIN-/specialhåtagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.



Features

Art. nr.	TS 8800.755
Utförande	för montageplåtar för montering på VX systemhåtagningen
Produktbeskrivning	Med DIN-/specialhåtagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.
Material	Hård-PVC Självslocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C
Färg	Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning	Kabelkanal med lock
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Inbyggnadsmöjligheter	Med DIN-/specialhåtagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. montageplåtar Om montageplåten är installerad längs med den bakre skåppramen (montagesposition ± 0 mm), avslutas de horisontellt monterade kabelkanalerna jäms med dem som är monterade på skåpprofilen Kabelkanal 50 mm bred för individuellt uppställda VX25-skåp med sidogaveln på den vertikala sektionen till vänster och höger om montageplåten

Features

Observera:	Kan kortas av för andra skåpdimensioner.
Dimension	Bredd: 50 mm Djup: 80 mm Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	18 st.
Nettovikt	18,9 kg
Tullvarukod	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	VX Kabelkanal, för montageplåt och skåpprofil, B/D: 50×80 mm, L: 2000 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---