

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.570

Deldörrar

State: 2026-06-12 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8801.570 - Deldörrar för TS

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.



Features

Art. nr.	TS 8801.570
Utförande	med säkerhetsglas 3 mm
Produktbeskrivning	Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitroramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag.
Material	Stålplåt, 2 mm
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Spröjs Gångjärn Låsdelar Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54, vid komplett skåp
-------------------------------------	--------------------------

Förpackningsenhet	1 st.
-------------------	-------

Nettovikt	6,08 kg
-----------	---------

Bruttovikt	6,4 kg
------------	--------

Tullvarukod	94039910
-------------	----------

ETIM 9	EC000747
--------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
