


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.060

Profil för kabelinföring, på mitten

State: 2026-05-05 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.060 - Profil för kabelinföring, på mitten för TS, TP

För påstickning på bottenplåtarna.



Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr. | TS 8802.060 |
| Produktbeskrivning | För tätning av kabelinföring mellan bottenplåtar. |
| Fördelar | Extra väl lämpad för kablar med samma tvärsnitt |
| Tekniska data | Elastisk klämprofil: Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm |
| Användningsområden | För fastsättning i bottenplåtar |
| Material | Strängpressad aluminiumprofil Elastisk klämprofil: PU-skum |
| Leveransens omfattning | Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler |
| Observera: | 2 enheter räcker för en bottenöppning upp till skåpbredd 800 mm Från och med skåpbredd 1000 mm finns det två bottenöppningar. Det går att montera 4 enheter per skåp |
| Passar för | Skåptyp: TS: = 600 mm Skåptyp: TP |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 vid korrekt montage |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 0,208 kg |
| Bruttovikt | 0,212 kg |
| Tullvarukod | 76042990 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeskrivning | TS-profil för kabelinföring, på mitten, för TS, VX SE, TP, för B: 600 mm |
