

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8802.065**

**Profil för kabelinföring, baktill**

State: 2026-06-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.065 - Profil för kabelinföring, baktill för TS, TP

För påstickning direkt på golvöppningen.

## Features

Art. nr.	TS 8802.065
Produktbeskrivning	För tätning av kabelinföring i golvöppningen.
Fördelar	Extra väl lämpad för kablar med samma tvärsnitt Vid inbyggnad av montageplåt i bakersta läget kan kablarna dras in direkt utan större böjradie
Tekniska data	Elastisk klämprofil: Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
Användningsområden	Sätts direkt på bottenöppningen/bottenprofilen och bottenplåten
Material	Strängpressad aluminiumprofil Elastisk klämprofil: PU-skum
Leveransens omfattning	Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
Observera:	2 enheter räcker för en bottenöppning upp till skåpbredd 800 mm Från och med skåpbredd 1000 mm finns det två bottenöppningar. Det går att montera 4 enheter per skåp
Passar för	Skåptyp: TS: = 600 mm Skåptyp: TP
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,208 kg
Bruttovikt	0,21 kg
Tullvarukod	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Produktbeskrivning	TS-profil för kabelinföring, bak, för TS, VX SE, TP, för B: 600 mm