

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8802.100**

**Profil för kabelinföring, på mitten**

State: 2026-05-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.100 - Profil för kabelinföring, på mitten för TS, TP

För påstickning på bottenplåtarna.



## Features

Art. nr.	TS 8802.100
Produktbeskrivning	För tätning av kabelinföring mellan bottenplåtar.
Fördelar	Extra väl lämpad för kablar med samma tvärsnitt
Tekniska data	Elastisk klämprofil: Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
Användningsområden	För fastsättning i bottenplåtar
Material	Strängpressad aluminiumprofil Elastisk klämprofil: PU-skum
Leveransens omfattning	Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
Observera:	2 enheter räcker för en bottenöppning upp till skåpbredd 800 mm Från och med skåpbredd 1000 mm finns det två bottenöppningar. Det går att montera 4 enheter per skåp
Passar för	Skåptyp: TS: = 1.000 mm Skåptyp: TP
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,32 kg
Bruttovikt	0,351 kg
Tullvarukod	76042990

# Features

---

ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	TS-profil för kabelinföring, på mitten, för TS, VX SE, TP, för B: 1000 mm

---