

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.512

Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2026-03-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.512 - Ihopbyggnadssystem TS 8 För modulär frontutbyggnad

Ihopbyggnadssystem TS 8, utan framdörr och montageplåt, förberedd för montage av deldörrar, delmontageplåtar, hyllplan m.m.

Features

Art. nr.	TS 8806.512
Användningsområden	Lämpad för montage av Delmontageplåtar Hyllplan och lådor Chassin och skenor deldörrar med och utan fönster kompletta fönster Lådor vertikaldelade dörrar fällbara täckplåtar Skyddsbalkar
Material	Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Täckplåt Bakstycke Bottenplåt, 3-delad
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	58,4 kg
Bruttovikt	62,7 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm stålplåt, utan montageplåt, utan dörr

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklaration Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK