

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.580

## Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.580 - Ihopbyggnadssystem TS 8 IP 66/NEMA 4

Ihopbyggnadssystem TS 8, stålplåt IP 66, NEMA 4, stålplåt lackerat.

## Features

Art. nr.	TS 8806.580
Material	Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Tak: Stålplåt, 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Botten: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåpstomme, dörr, tak, botten, bakstycke: doppgrunderade och pulverlackerade, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Takplåt Botten, slutet Bakstycke Montageplåt 4 lyftöglor Lås: 3 mm dubbellås 2 TS-montageskenor 18 x 38 mm 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet Tillbehörssats för sidogavlar för uppgradering till IP 66
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66

# Features

---

Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Typ 12
IK-kod	IK09
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	123,975 kg
Bruttovikt	131,4 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x600 mm stålplåt IP 66 / NEMA 4, med montageplåt, enkeldörr framtill

# Approvals

---

Approvals	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK