

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.790

Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2025-12-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.790 - Ihopbyggnadssystem TS 8 med glasdörr och bakdörr

TS 8 ihopbyggda skåp med glasdörrar av aluminium och härdat säkerhetsglas.

Features

Art. nr.	TS 8806.790
Material	Skåpstomme: Stålblåt, 1,5 mm Tak: Stålblåt, 1,5 mm Glasdörr i aluminium med säkerhetsglas, 3 mm Bakdörr: Stålblåt, 2,0 mm Bottenplåt: Stålblåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Tak och bakdörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Bottenplåt: Förzinkad Dörr: Pulverlackerat
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme Takplåt Bottenplåtar Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Bakdörr, 130°-gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	89

Features

Bruttovikt	94
EAN	4028177698345
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas UL UL + C-UL (listed)
-----------	--