

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Frånskiljarskydd (USA-version), för TS

State: 2026-06-12 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8900.050 - Frånskiljarskydd (USA-version), för TS

TS frånskiljarskydd (USA-version), enligt amerikanska föreskrifter, enbart i kombination med manöverspak för huvudbrytare.



Features

Art. nr.	TS 8900.050
Produktbeskrivning	Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt USA:s föreskrifter, enbart i kombination med manöverspak för huvudbrytare: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens handtag för Max-Flex-drivningar för kompakteffektbrytare i serien SENTRON (ED, FD, LD, JD. Inte för Siemens effektbrytare 3VL) US-beställningsnummer: FHOH, General Electric TDA typ 1 och 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Fördelar	Uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A. Kompakt konstruktion med bara 100 mm bredd. Montage istället för en sidogavel. Därigenom kan alla endörrars standard TS 8 skåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta kvarstår. Monteras alternativt på skåpet till vänster eller höger. I kombination med det integrerbara TS-montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstöras med ca 14%.

Features

Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. huvuddörrföregling, täckplåt och fastsättningsmaterial.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 500 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	22,2 kg
Bruttovikt	24,7 kg
Tullvarukod	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------