

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.060

TS frånskiljarskydd (USA-version)

State: 2026-06-10 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8950.060 - TS frånskiljarskydd (USA-version)

UL-kompatibel säkerhetsförregling av apparatskåpskombinationer enligt USA-föreskrift. Frånskiljarskyddet uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A.



Features

Art. nr.	TS 8950.060
Produktbeskrivning	Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt USA:s föreskrifter, enbart i kombination med manöverspak för huvudbrytare:
Fördelar	Uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A. Kompakt konstruktion med 125 mm bredd, monteras antingen till höger eller vänster på skåpet. Därigenom kan alla endörrars standard TS 8 skåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta är densamma. I kombination med det integrerbara TS-montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstoras med ca 14%. Huven kan endast monteras på endörrars skåp med dörrarm Två öppningar för manöverspakar på framsidan för inbyggnad på olika höjd

Features

Användningsområden	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 och 2. Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA för typ 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA för typ 12 Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för kompakteffektbrytare 3VL UL: 3VA9978-0CH72, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF rött/svart (ingår även i Max-Flex kompletta byggsatser 3VA9..8-0CK12) 3VA9978-0CH82, förkromat stål, tryck ON/OFF rött/svart 3VA9978-0CH74, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF svart/svart 3VL9600-3JP61, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF rött/svart Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för kompakteffektbrytare 3VL UL: 3VL9600-3JP01, plast, tryck ON/OFF rött/grönt (ingår även i Max-Flex kompletta byggsatser 3VL9.00-3JM01) 3VL9600-3JP21, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF rött/svart 3VL9600-3JP41, förkromat stål, tryck ON/OFF rött/svart 3VL9600-3JP61, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF rött/svart Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för effektbrytare i SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD etc.) artikelnummer USA: FHOH, epoxiöverdagat stål, med tryck ON/OFF rött/svart
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. huvuddörrförregling, täckplåt och fastsättningsmaterial.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Observera:	Skåpet framför fränskiljarskyddet måste ha en dörr
Dimension	Bredd: 119,5 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	13,2 kg

Features

Bruttovikt	19,2 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	TS TS Frånskiljarskydd (USA-version), BHD: 119,5x2000x600

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK