

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.850 TS frånskiljarskydd (USA-version)

State: 2026-05-24 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8950.850 - TS frånskiljarskydd (USA-version)

UL-kompatibel säkerhetsförregling av apparatskåpskombinationer enligt USA-föreskrift. Frånskiljarskyddet uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A.



Features

| | |
|--------------------|---|
| Art. nr. | TS 8950.850 |
| Produktbeskrivning | Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt USA:s föreskrifter, enbart i kombination med manöverspak för huvudbrytare: |
| Fördelar | Uppfyller i kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås kraven i UL 508 A. Kompakt konstruktion med 125 mm bredd, monteras antingen till höger eller vänster på skåpet. Därigenom kan alla endörrars standard TS 8 skåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta är densamma. I kombination med det integrerbara TS-montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstoras med ca 14%. Huven kan endast monteras på endörrars skåp med dörrarm. Två öppningar för manöverspakar på framsidan för inbyggnad på olika höjd |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Användningsområden | Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 och 2. Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA för typ 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA för typ 12 Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för kompakteffektbrytare 3VL UL: 3VA9978-0CH72, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF rött/svart (ingår även i Max-Flex kompletta byggsatser 3VA9..8-0CK12) 3VA9978-0CH82, förkromat stål, tryck ON/OFF rött/svart 3VA9978-0CH74, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF svart/svart 3VL9600-3JP61, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF rött/svart Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för kompakteffektbrytare 3VL UL: 3VL9600-3JP01, plast, tryck ON/OFF rött/grönt (ingår även i Max-Flex kompletta byggsatser 3VL9.00-3JM01) 3VL9600-3JP21, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF rött/svart 3VL9600-3JP41, förkromat stål, tryck ON/OFF rött/svart 3VL9600-3JP61, epoxiöverdragat stål, tryck ON/OFF rött/svart Siemens handtag för manövermekanism med bowdenkabel (Max-Flex-drivningar) för effektbrytare i SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD etc.) artikelnummer USA: FHOH, epoxiöverdagat stål, med tryck ON/OFF rött/svart |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Pulverlackerad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Inkl. huvuddörrförregling, täckplåt och fastsättningsmaterial. |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 12 |
| Observera: | Skåpet framför fränskiljarskyddet måste ha en dörr |
| Dimension | Bredd: 119,5 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 500 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 15,5 kg |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Bruttovikt | 17 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000712 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | TS TS Frånskiljarskydd (USA-version), BHD: 119,5x1800x500 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |