

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8951.030 Frånskiljarskydd

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8951.030 - Frånskiljarskydd för VX

Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt UL-föreskrift. Testad i kombination med manöverspak (handtag) för huvudbrytare från Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton eller Siemens.

## Features

---

Art. nr.	VX 8951.030
Produktbeskrivning	Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt UL-föreskrift. Testad i kombination med manöverspak (handtag) för huvudbrytare från Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton eller Siemens.
Fördelar	<p>Uppfyller kraven i UL 508 A</p> <p>I kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås uppfylls denna även för ihopbyggnadskombinationer</p> <p>Monteras alternativt på skåpet till vänster eller höger. Därigenom kan alla endörrars ihopbyggnadsskåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta är densamma.</p> <p>I kombination med det integrerbara montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstoras med upp till 14 %.</p> <p>Två öppningar för manöverspakar på framsidan för inbyggnad på olika höjd</p>

---

# Features

Användningsområden	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 och 2. Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA för typ 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA för typ 12 Siemens: Manövermekanism med bowdenkabel – kompletta byggsatser 3VA9137-0CK12 för 3VA51 upp till 125 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9137-0CK72 för 3VA51 upp till 125 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9277-0CK12 för 3VA52/62 upp till 250 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9277-0CK72 för 3VA52/62 upp till 250 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9477-0CK12 för 3VA53/54/63/64 upp till 600 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9477-0CK72 för 3VA53/54/63/64 upp till 600 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ Siemens: manövermekanism justerbar i djupled – kompletta byggsatser 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material	Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. huvuddörrföregling, täckplåt och fastsättningsmaterial.
Dimension	Bredd: 103 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 500 mm
Observera:	Huven kan endast monteras på endörrarsskåp med dörrarm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 i kombination med skåp i serien VX
Protection category NEMA	NEMA 12 (i kombination med skåp i serie VX)

# Features

---

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	14,5 kg
Bruttovikt	16 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX Frånskiljarskydd, BHD: 125×1800×500 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------