

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8952.020 Frånskiljarskydd

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8952.020 - Frånskiljarskydd för VX

Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt UL-föreskrift. Testad i kombination med manöverspak (handtag) för huvudbrytare från Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton eller Siemens.

Features

Art. nr.	VX 8952.020
Produktbeskrivning	Inkl. huvuddörrförregling för säkerhetsförregling av apparatskåp och apparatskåpskombinationer enligt UL-föreskrift. Testad i kombination med manöverspak (handtag) för huvudbrytare från Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton eller Siemens.
Fördelar	Uppfyller kraven i UL 508 A I kombination med manövreringsmekanik, sidodörrsförregling och spanjolettlås uppfylls denna även för ihopbyggnadskombinationer Monteras alternativt på skåpet till vänster eller höger. Därigenom kan alla endörrars ihopbyggnadsskåp med detta skydd byggas ut till ett frånskiljarskåp. Skåpets kompletta inbyggnadsyta är densamma. I kombination med det integrerbara montageplåtsmellanstycket kan huvudskåpets montageyta förstoras med upp till 14 %. Två öppningar för manöverspakar på framsidan för inbyggnad på olika höjd

Features

Användningsområden	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 och 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 och 2. Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA för typ 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA för typ 12 Siemens: Manövermekanism med bowdenkabel – kompletta byggsatser 3VA9137-0CK12 för 3VA51 upp till 125 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9137-0CK72 för 3VA51 upp till 125 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9277-0CK12 för 3VA52/62 upp till 250 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9277-0CK72 för 3VA52/62 upp till 250 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9477-0CK12 för 3VA53/54/63/64 upp till 600 A, handtag i plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ 3VA9477-0CK72 för 3VA53/54/63/64 upp till 600 A, handtag i epoxiöverdraget stål, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, röd=PÅ Siemens: manövermekanism justerbar i djupled – kompletta byggsatser 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Leveransens omfattning	Inkl. huvuddörrförregling, täckplåt och fastsättningsmaterial.
Dimension	Bredd: 103 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 400 mm
Observera:	Huven kan endast monteras på endörrarsskåp med dörram
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 i kombination med skåp i serien VX
Protection category NEMA	NEMA 12 (i kombination med skåp i serie VX)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	14 kg

Features

Bruttovikt	16,14 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x1800x400 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------
