


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



GA 9121.122

Väggfäste

State: 2026-06-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



GA 9121.122 - Vägghästa för GA

För yttre fastsättning på vägg – vid förmonterings – utan demontering av locket.



Features

Art. nr.	GA 9121.122
Produktbeskrivning	För yttre fastsättning på vägg – vid förmonterings – utan demontering av locket.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Passar för	Skåptyp: GA Höjd: = 120 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,2 kg
Bruttovikt	0,231 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	GA Vägghästingsvinkel för GA, för H: 120 mm