

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9306.000

Ex-skåp

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9306.000 - Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med fastskruvat lock

Ex-skåp med fastskruvat lock, rostfritt stål



Features

Art. nr.	KEL 9306.000
Utförande	Ex-skåp
Användningsområden	Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb)
Material	Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304) Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning
Ytbehandling	Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Leveransens omfattning	Skåp Lock
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Yes
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,7 kg
Bruttovikt	3,9 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Produktbeskrivning	KE Ex-skåp, BHD: 300x300x120 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, tom låda med fastskruvat lock

Approvals

Approvals	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
-----------	--