

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9320 020 Skenförbindningssett

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/ee-sv](http://rittal.com/ee-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9320.020 - Skenförbindningsatts

För borrhingsfri förbindning av samlingsskenor.

## Features

Art. nr.	SV 9320.020
Produktbeskrivning	För borrhingsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor.
Material	Överdel: Stålplåt, förzinkad, passiverad Kontaktplåt: E-Cu, försilvrad
Anslutningstyp	Enkel förbindning
Passar för samlingsskenor	20 × 5 - 30 × 10
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,561 kg
Bruttovikt	0,651 kg
Kopparandel (kg/st)	0,11
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Produktbeskrivning	SV Skenförbindningsatts, för E-Cu 20x5-30x10 mm enkel förbindning

## Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK