

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9320 030 Skenförbindningssett

State: 2026-01-01 (Source: rittal.com/ee-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9320.030 - Skenförbindningsatts

För borrhingsfri förbindning av samlingsskenor.

Features

Art. nr.	SV 9320.030
Produktbeskrivning	För borrhingsfri förbindning av rektangulära samlingsskenor.
Material	Överdel: Stålplåt, förzinkad, passiverad Kontaktplåt: E-Cu, försilvrad
Anslutningstyp	Serieförbindning från skåp till skåp
Passar för samlingsskenor	20 × 5 - 30 × 10
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	1,881 kg
Bruttovikt	2,02 kg
Kopparandel (kg/st)	0,35
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Produktbeskrivning	SV Skenförbindningsatts, för E-Cu 20x5-30x10 mm serieförbindning

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK