
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9320.060

# PLS töjningsförbindning

State: 2026-11-20 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9320.060 - PLS töjningsförbindning

För termisk och mekanisk utjämning vid förbindning av PLS-specialsamlingsskenor från skåp till skåp.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 9320.060 |
| Produktbeskrivning | För termisk och mekanisk utjämning vid förbindning av PLS specialsamlingsskenor från skåp till skåp. |
| Material | E-Cu |
| Märkström (max.) | 684 A |
| Observera: | Vid en temperaturökning på 30 K töjs samlingsskenorna ut på längden med ca 0,5 mm/m. Därför lämpar sig en töjningsförbindning för samlingsskenesystem för termisk utjämning vid samlingsskenelängder på > 3600 mm. |
| Montagekrav | För montage av en töjningsförbindning krävs två skenförbindningssatser. |
| Passar för samlingsskenor | PLS 800 |
| Passar till art. nr. | 9341.000<br>9341.050 |
| Förpackningsenhet | 3 st. |
| Nettovikt | 0,537 kg |
| Bruttovikt | 0,6 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,13 |
| Tullvarukod | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000713 |
| ECLASS 8.0 | 27400606 |
| Produktbeskrivning | SV Töjningsförbindning, E-Cu, PLS 800 |

© Rittal 2026

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |