



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9320.060**

**PLS töjningsförbindning**

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9320.060 - PLS töjningsförbindning

För termisk och mekanisk utjämning vid förbindning av PLS-specialsamlingsckenor från skåp till skåp.

## Features

Art. nr.	SV 9320.060
Produktbeskrivning	För termisk och mekanisk utjämning vid förbindning av PLS specialsamlingsckenor från skåp till skåp.
Material	E-Cu
Märkström (max.)	684 A
Observera:	Vid en temperaturökning på 30 K töjs samlingsckenorna ut på längden med ca 0,5 mm/m. Därför lämpar sig en töjningsförbindning för samlingsckenesytem för termisk utjämning vid samlingsckenelängder på > 3600 mm.
Montagekrav	För montage av en töjningsförbindning krävs två skenförbindningssatser.
Passar för samlingsckenor	PLS 800
Passar till art. nr.	9341.000 9341.050
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,537 kg
Bruttovikt	0,6 kg
Kopparandel (kg/st)	0,13
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Produktbeskrivning	SV Töjningsförbindning, E-Cu, PLS 800

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK