


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9320.070

## PLS töjningsförbindning

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9320.070 - PLS töjningsförbindning

För termisk och mekanisk utjämning vid förbindning av PLS-specialsamlingsckenor från skåp till skåp.

## Features

Art. nr.	SV 9320.070
Produktbeskrivning	För termisk och mekanisk utjämning vid förbindning av PLS specialsamlingsckenor från skåp till skåp.
Material	E-Cu
Märkström (max.)	1 368 A
Montagekrav	För montage av en töjningsförbindning krävs två skenförbindningssatser.
Observera:	Vid en temperaturökning på 30 K töjs samlingsckenorna ut på längden med ca 0,5 mm/m. Därför lämpar sig en töjningsförbindning för samlingsskenesystem för termisk utjämning vid samlingsskenelängder på > 3600 mm.
Passar för samlingsckenor	PLS 1600
Passar till art. nr.	9342.000 9342.004 9341.050
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	1,8 kg
Bruttovikt	1,937 kg
Kopparandel (kg/st)	0,6
Tullvarukod	85369010
ETIM 9	EC000713
ECLASS 8.0	27400606
Produktbeskrivning	SV Töjningsförbindning, E-Cu, PLS 1600

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK