

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004 Samlings-skenehållare

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Samlingskenehållare för flatkopparskenor

För flatkopparskenor upp till 800 A.

Features

Art. nr.	SV 9340.004
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkspänning	1000 V, 3~
Anmärkning om art. nr.	Vid användning av samlingskenor 12 x 5/10 mm ska dessutom distansstycket 9340.090 användas För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Elektriska värden UL(SCCR)	22 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm 25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingskenor 30 x 5/10 mm 30 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm 65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm, säkrings klass L max 800 A, JDDZ/7
Poltal	4-polig
Passar till art. nr.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Med insidesfastsättning	Yes
Samlingskenornas mellanavstånd	60 mm

Features

Passar för samlingsskenor	12 × 5 - 30 × 10
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,84 kg
Bruttovikt	0,915 kg
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV Samlingsskenehållare,4-polig, 60 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 12x5-30x10 mm UL design

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK