Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.050

Samlingsskenehållare

State: 2026-11-01 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.050 - Samlingsskenehållare för flatkopparskenor

För flatkopparskenor upp till 800 A.

Features

Art. nr.	SV 9340.050
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkspänning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Anmärkning om art. nr.	För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil
Elektriska värden UL(SCCR)	14 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 12 x 5/10 mm 22 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm 25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 12 x 5/10 mm 25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm 30 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 15 x 5 – 25 x 10 mm 50 kA – 600 V, skenstöds avstånd 350 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7 54 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 65 kA – 480 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 73 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, samlingsskenor 30 x 5/10 mm, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7
Poltal	3-polig

© Rittal 2026

Features

Passar till art. nr.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Med insidesfastsättning	Yes
Samlingsskenornas mellanavstånd	60 mm
Passar för samlingsskenor	12 × 5 - 30 × 10
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,668 kg
Bruttovikt	0,72 kg
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV samlingsskenhållare, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd, för samlingsskena BH: 12 x 5–30 x 10 mm, UL-utförande

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK