

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.214

Täckprofil

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.214 - Täckprofil för RiLine samlingskenesystem

Individuellt kapningsbar, för clipsmontage på bottenprofilen.



Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9340.214 |
| Produktbeskrivning | För snäppmontage på bottenprofilen. |
| Material | Värmemodifierad hård-PVC Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Observera: | Om täckprofilen belastas framifrån krävs en stabiliserande avskärmning Individuellt kapningsbar |
| Poltal | 4-polig |
| Passar för samlingskenesystemet | Flatkopparskenor, 4-poliga PLS 1600, 4-polig |
| Dimension | Längd: 1.100 mm |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 3,56 kg |
| Bruttovikt | 3,7 kg |
| Tullvarukod | 85472000 |
| ETIM 9 | EC000775 |
| ECLASS 8.0 | 27142414 |
| Produktbeskrivning | SV Täckprofiler, L: 1100 mm (4-polig) |

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)