

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.214

Täckprofil

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.214 - Täckprofil för RiLine samlingskenesystem

Individuellt kapningsbar, för clipsmontage på bottenprofilen.



Features

Art. nr.	SV 9340.214
Produktbeskrivning	För snäppmontage på bottenprofilen.
Material	Värmemodifierad hård-PVC Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Observera:	Om täckprofilen belastas framifrån krävs en stabiliserande avskärmning Individuellt kapningsbar
Poltal	4-polig
Passar för samlingskenesystemet	Flatkopparskenor, 4-poliga PLS 1600, 4-polig
Dimension	Längd: 1.100 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,56 kg
Bruttovikt	3,7 kg
Tullvarukod	85472000
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Produktbeskrivning	SV Täckprofiler, L: 1100 mm (4-polig)

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)