Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.260

OM-apparatadapter

State: 2026-11-17 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.260 - OM-apparatadapter utan kontaktssystem

För montage av brytare med extern strömförsörjning.

Features

Art. nr.	SV 9340.260
Utförande	utan kontaktssystem
Produktbeskrivning	För montage av brytare med extern strömförsörjning.
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Typ av profilskena	Bärram, PinBlock
Poltal	3-polig
PinBlock	Yes
Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 208 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)	45 mm x 170 mm
Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,219 kg
Bruttovikt	0,22 kg
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV OM-apparatadapter, BH: 45x208 mm bärarm, PinBlock, utan kontaktsystem

© Rittal 2026

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK