

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.270

## OM-apparatadapter

State: 2026-06-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.270 - OM-apparatadapter utan kontaktssystem

För montage av brytare med extern strömförsörjning.

## Features

Art. nr.	SV 9340.270
Utförande	utan kontaktssystem
Produktbeskrivning	För montage av brytare med extern strömförsörjning.
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Typ av profilskena	Bärram, 1 x TS 55D-V
Poltal	3-polig
bärramsstöd	Yes
Dimension	Bredd: 55 mm Höjd: 272 mm
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B x H)	55 mm x 237 mm
Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,25 kg
Bruttovikt	0,258 kg
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Features

---

Produktbeskrivning	SV OM-apparatadapter, BH: 55x272 mm bärarm, profilskenor TS 55D-V, utan kontaktsystem
--------------------	---

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---