

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300

OM-apparatadapter

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.300 - OM-apparatadapter utan kontaktssystem

För montage av brytare med extern strömförsörjning.

Features

Art. nr.	SV 9340.300
Utförande	utan kontaktssystem
Produktbeskrivning	För montage av brytare med extern strömförsörjning.
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Typ av profilskena	utan bärram, 2 x TS 45D
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 208 mm
Profilskenor, antal/höjd	2 / 10 mm
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,153 kg
Bruttovikt	0,202 kg
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV OM-apparatadapter, BH: 45x208 mm profilskenor 2xTS 45D, utan kontaktssystem

Approvals

Approvals

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK