

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.550 OM-adapter

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.550 - OM-adapter med fjäderanslutning



Features

| | |
|-----------------------------------|--|
| Art. nr. | SV 9340.550 |
| Utförande | med fjäderanslutning |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | Chassin: RAL 7035 |
| Märkström max. | 32 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Typ av profilskena | Bärram, 1 x TS 45C, PinBlock |
| Poltal | 3-polig |
| PinBlock | Yes |
| Dimension | Bredd: 45 mm Höjd: 208 mm |
| Anslutning av rundledare | 1,5 - 6 mm ² |
| Profilskenor, antal/höjd | 1 / 10 mm |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Bärram (B x H) | 45 mm x 170 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

Features

| | |
|---------------------|---|
| Nettovikt | 0,238 kg |
| Bruttovikt | 0,29 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,027 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 1,5-6 mm, BH: 45x208 mm bärm, PinBlock, profilskenor TS 45C |

Approvals

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register |
|-----------|-------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
|--------------|---|