

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.560 OM-adapter

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.560 - OM-adapter med fjäderanslutning



## Features

Art. nr.	SV 9340.560
Utförande	med fjäderanslutning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Märkström max.	32 A
Märkspänning	690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Typ av profilskena	Bärram, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Poltal	3-polig
bärramsstöd	Yes
Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 272 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Profilskenor, antal/höjd	2 / 10 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B x H)	45 mm x 237 mm
Förpackningsenhet	1 st.

## Features

---

Nettovikt	0,28 kg
Bruttovikt	0,293 kg
Kopparandel (kg/st)	0,027
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 1,5-6 mm, BH: 45x272 mm bärm, profilskenor TS 45D, TS 45D-V

## Approvals

---

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
-----------	-------------------------------

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---