

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.650 OM-adapter

State: 2026-06-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.650 - OM-adapter med fjäderanslutning



Features

Art. nr.	SV 9340.650
Utförande	med fjäderanslutning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Märkström max.	65 A
Märkspänning	690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Typ av profilskena	Bärram, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Poltal	3-polig
bärramsstöd	Yes
Anmärkning om art. nr.	Enligt värmeprövning enligt IEC 61 439-1 är en strömbelastbarhet på upp till 80 A möjlig
Dimension	Bredd: 55 mm Höjd: 272 mm
Anslutning av rundledare	2,5 - 16 mm ²
Profilskenor, antal/höjd	2 / 10 mm
Passar för samlingsckenor	Höjd: 5, 10 mm

Features

Bärram (B × H)	55 mm x 237 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,339 kg
Bruttovikt	0,377 kg
Kopparandel (kg/st)	0,059
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 2,5-16 mm, BH: 55x272 mm bärarm, profilskenor TS 55E, TS 55D-V

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK