

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.660 OM-adapter

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.660 - OM-adapter med fjäderanslutning



Features

Art. nr.	SV 9340.660
Utförande	med fjäderanslutning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Märkström max.	32 A
Märkspänning	690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Typ av profilskena	Bärram, 1 x TS 55D
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 55 mm Höjd: 208 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 6 mm ²
Profilskenor, antal/höjd	1 / 10 mm
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)	55 mm x 170 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,29 kg

Features

Bruttovikt	0,315 kg
Kopparandel (kg/st)	0,027
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, fjäderanslutning 1,5-6 mm, BH: 55x208 mm bärarm, profilskenor TS 45D

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK