

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.700 OM-adapter

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.700 - OM-adapter med anslutningsledning

## Features

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Art. nr.                          | SV 9340.700  |
| Utförande                         | med anslutningsledning   |
| Material                          | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0   |
| Färg                              | Chassin: RAL 7035  |
| Anslutningsledningar (AWG)        | AWG 6  |
| Märkström max.                    | 65 A   |
| Märkspänning                      | 690 V, 3~  |
| Elektriska värden UL(SCCR)        | 30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7<br>30 kA – 480 V, kombinerad motorstyrning max 63 A, NHJH/7<br>65 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7<br>65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 63 A, NLRV/7<br>65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 63 A, NHJH/7 |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm  |
| Längd på anslutningskabel         | 130 mm   |
| Typ av profilskena                | utan bärram, 1 x 7,5 x 35 mm   |
| Observera:                        | Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning   |
| Poltal                            | 3-polig  |
| Dimension                         | Bredd: 75 mm<br>Höjd: 208 mm   |
| Profilskenor, antal/höjd          | 1 / 7,5 mm   |
| Passar för samlingsskenor         | Höjd: 5, 10 mm   |
| Godkännanden                      | UL   |
| Förpackningsenhet                 | 1 st.  |
| Nettovikt                         | 0,259 kg   |

## Features

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bruttovikt          | 0,42 kg  |
| Kopparandel (kg/st) | 0,116  |
| Tullvarukod         | 85369095   |
| ETIM 9              | EC001531   |
| ECLASS 8.0          | 27370304   |
| Produktbeskrivning  | SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 6, BH: 75x208 mm 2 HETbyggnadslis, metall profilskenor |

## Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |