

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.760 OM-adapter

State: 2026-07-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.760 - OM-adapter med anslutningsledning

## Features

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Art. nr.                          | SV 9340.760   |
| Utförande                         | med anslutningsledning  |
| Material                          | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0  |
| Färg                              | Chassin: RAL 7035   |
| Anslutningsledningar (AWG)        | AWG 12  |
| Märkström max.                    | 16 A  |
| Märkspänning                      | 690 V, 3~   |
| Observera:                        | Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning  |
| Elektriska värden UL(SCCR)        | 30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7<br>50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 35 A, JDDZ/7<br>65 kA – 600 V, säkring klass J max 30 A, JDDZ/7<br>65 kA – 600 V, säkring klass K5 max 30 A, JDDZ/7<br>50 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 27 A, NHJH/7<br>65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 32 A, NHJH/7 |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm   |
| Längd på anslutningskabel         | 165 mm  |
| Typ av profilskena                | Bärram, 1 x TS 45D, PinBlock  |
| Poltal                            | 3-polig   |
| PinBlock                          | Yes   |
| bärramsstöd                       | Yes   |
| Dimension                         | Bredd: 45 mm<br>Höjd: 272 mm  |
| Profilskenor, antal/höjd          | 1 / 10 mm   |
| Passar för samlingskenor          | Höjd: 5, 10 mm  |

## Features

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bärram (B × H)      | 45 mm x 237 mm  |
| Godkännanden        | UL  |
| Förpackningsenhet   | 1 st.   |
| Nettovikt           | 0,2 kg  |
| Bruttovikt          | 0,314 kg  |
| Kopparandel (kg/st) | 0,038   |
| Tullvarukod         | 85369095  |
| ETIM 9              | EC001531  |
| ECLASS 8.0          | 27370304  |
| Produktbeskrivning  | SV OM-adapter, 16 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 12, BH: 45x272 mm bärram, PinBlock, profilskenor TS 45D |

## Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |