

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.790 OM-adapter

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.790 - OM-adapter med anslutningsledningar

## Features

Art. nr.	SV 9340.790
Utförande	med anslutningsledning
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Anslutningsledningar (AWG)	AWG 10
Märkström max.	32 A
Märkspänning	690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)	30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7 50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 35 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, säkring klass J max 30 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, säkring klass K5 max 30 A, JDDZ/7 50 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 27 A, NHJH/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 32 A, NHJH/7
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Längd på anslutningskabel	165 mm
Typ av profilskena	Bärram, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Observera:	Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 45 mm Höjd: 208 mm
Profilskenor, antal/höjd	2 / 10 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)	45 mm x 170 mm
Godkännanden	UL

# Features

---

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,284 kg
Bruttovikt	0,303 kg
Kopparandel (kg/st)	0,077
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 10, BH: 45x208 mm bärarm, profilskenor TS 45D, TS 45D-V

# Approvals

---

Approvals	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK