



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.820 Tvillingledningar

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.820 - Tvillingledningingar för OM-adapter med dragfjäderklämma 2,5–16 mm²

Förkontakterade anslutningsledningingar för individuell anslutning av max 2 brytaggregat per adapter.



Features

Art. nr.	SV 9340.820
Produktbeskrivning	Förkontakterade anslutningsledningingar för individuell anslutning av max 2 brytaggregat per adapter.
Material	Isolation-PVC Temperaturbeständig upp till 105 °C Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar.
AWG	AWG 10 = 5,26 mm ² × 6 mm ²
Observera:	AWG = American Wire Gauges
Dimension	Längd: 140 mm, 250 mm
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	0,138 kg
Bruttovikt	0,16 kg
Kopparandel (kg/st)	0,013
Tullvarukod	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Tvillingledningingar, AWG 10, L1: 140 mm L2: 250 mm

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK