

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930 OM-adapter

State: 2026-06-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - OM-adapter med instickbar ledningsutgång



Features

Art. nr.	SV 9340.930
Utförande	med instickbar ledningsutgång
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035
Leveransens omfattning	Kontakt med anslutningsmöjlighet för 3 huvudkontakter (1,5–4 mm ²)
Märkström max.	25 A
Märkspänning	690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Typ av profilskena	Bärram, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
Poltal	3-polig
Connector outlet	Kontakt med anslutningsmöjlighet för 3 huvudkontakter (1,5–4 mm ²)
Dimension	Bredd: 55 mm Höjd: 208 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 4 mm ²
Profilskenor, antal/höjd	2 / 10 mm
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm

Features

Bärram (B × H)	55 mm x 170 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,3 kg
Bruttovikt	0,332 kg
Kopparandel (kg/st)	0,025
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, med instickbar ledningsutgång, BH: 55x208 mm bärarm, profilskenor TS 55D, TS 55D-V

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK