

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

D-Switch säkringselement Diazed/ Neozed

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.950 - D-Switch säkringselement Diazed/Neozed

Med integrerad visuell säkringsövervakning genom blinkalarm och statusindikering.

Features

Art. nr.	SV 9340.950
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	Chassin: RAL 7035 Säkringskontakt: RAL 7001
Leveransens omfattning	Inkl. reduceringshållarfjädrar för säkringar D 01 och 10 x 38 mm
Observera:	Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Med integrerad visuell säkringsövervakning genom blinkalarm och statusindikering samt kabelföring för ledare upp till 6 mm ²
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Säkringsinsatser	D 01 (med reduceringsstycke) D 02 (med Neozed-passhylsa) 10 x 38 (med reduceringshållarfjäder)
Fuse inserts footnote	Vid användning av D01- och 10 x 38 mm säkringar krävs reduceringsstycken. D 01-säkringar kan användas med passhylsa för D 02-socket.
Märkström max.	63 A
Märkspänning	400 V
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Dimension	Bredd: 27 mm Höjd: 226 mm
Anslutning av rundledare	1,5 - 25 mm ²

Features

Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Spänningsområde för ljusmeddelanden	100 - 400 V
Poltal	3-polig
Tvärsnitt rundledare	1,5 - 25 mm ²
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,975 kg
Bruttovikt	1,04 kg
Kopparandel (kg/st)	0,066
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Produktbeskrivning	SV Säkringselement, D-brytare, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-25 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------