Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.950

# D-Switch säkringselement Diazed/ Neozed

State: 2026-11-21 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# SV 9340.950 - D-Switch säkringselement Diazed/Neozed

Med integrerad visuell säkringsövervakning genom blinkalarm och statusindikering.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 9340.950 |
| Material | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | Chassin: RAL 7035<br>Säkringskontakt: RAL 7001 |
| Leveransens omfattning | Inkl. reduceringshållarfjädrar för säkringar D 01 och 10 x 38 mm |
| Observera: | Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Observera: | För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)<br>Med integrerad visuell säkringsövervakning genom blinklarm och statusindikering samt kabelföring för ledare upp till 6 mm² |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Säkringsinsatser | D 01 (med reduceringsstycke)<br>D 02 (med Neozed-passhylsa)<br>10 x 38 (med reduceringshållarfjäder) |
| Fuse inserts footnote | Vid användning av D01- och 10 x 38 mm säkringar krävs reduceringsstycken. D 01-säkringar kan användas med passhylsa för D 02-sockel. |
| Märkström max. | 63 A |
| Märkspänning | 400 V |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 |
| Dimension | Bredd: 27 mm<br>Höjd: 226 mm |
| Anslutning av rundledare | 1,5 - 25 mm² |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Spänningsområde för ljusmeddelanden | 100 - 400 V |
| Poltal | 3-polig |
| Tvärsnitt rundledare | 1,5 - 25 mm² |
| Förpackningsenhet | 3 st. |
| Nettovikt | 0,975 kg |
| Bruttovikt | 1,04 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,066 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Produktbeskrivning | SV Säkringselement, D-brytare, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-25 mm |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring |