

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9341.050

Samlingsskenehållare för PLS

State: 2026-05-15 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9341.050 - Samlingskenehållare för PLS

För PLS special-samlingssskenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga, kan överbyggas.

Features

Art. nr.	SV 9341.050
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkspänning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektriska värden UL(SCCR)	14 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm samlingssskenor PLS 800 22 kA – 600 V, skenstöds avstånd 200 mm samlingssskenor PLS 800 50 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm samlingssskenor PLS 800, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 50 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, PLS 800 skena, säkring klass L max 800 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, skenstöds avstånd 150 mm samlingssskenor PLS 800, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 150 mm, PLS 800 skena, säkring klass max 600 A, JDDZ/7
Anmärkning om art. nr.	För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Överbyggnadsmöjlighet	Yes
Poltal	3-polig
Passar för samlingssskenor	PLS 800
Passar till art. nr.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Med insidesfastsättning	Yes
Samplingssskenornas mellanavstånd	60 mm

Features

Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,32 kg
Bruttovikt	0,368 kg
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV Samlingsskenehållare,PLS 800, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd, UL design

Approvals

Approvals	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK