

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.004

Samlingsskenehållare för PLS

State: 2026-05-14 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - Samlingskenehållare för PLS

För PLS special-samlingsckenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga.



Features

Art. nr.	SV 9342.004
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkspänning	1000 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)	65 kA – 480 V, skenstöds avstånd 250 mm samlingsckenor PLS 1600, effektbrytare max 1200 A, DIVQ/7
Anmärkning om art. nr.	För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Utförande med samlingskenehållare	PLS 1600 PLUS
Poltal	4-polig
Passar för samlingsckenor	PLS 1600
Passar till art. nr.	3516.000 3527.000 3528.010 3529.000
Med insidesfastsättning	Yes
Samplingskenornas mellanavstånd	60 mm
Godkännanden	UL

Features

Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2,2 kg
Bruttovikt	2,321 kg
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV Samlingsskenehållare,PLS 1600, 4-polig, 60 mm skencentrumavstånd, UL design

Approvals

Approvals	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK