Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.050

Samlingsskenehållare för PLS

State: 2026-11-12 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.050 - Samlingsskenehållare för PLS

För PLS special-samlingsskenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga, kan överbyggas.

Features

Art. nr.	SV 9342.050
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkspänning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Anmärkning om art. nr.	För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Elektriska värden UL(SCCR)	25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm samlingsskenor PLS 1600 30 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm samlingsskenor PLS 1600 35 kA – 600 V, skenstöds avstånd 150 mm samlingsskenor PLS 1600 65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, PLS 1600 skena, säkring klass L max 1400 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 100 mm, PLS 1600 skena, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
Överbyggnadsmöjlighet	Yes
Poltal	3-polig
Passar för samlingsskenor	PLS 1600
Passar till art. nr.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Med insidesfastsättning	Yes
Samlingsskenornas mellanavstånd	60 mm

© Rittal 2026

Features

Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,56 kg
Bruttovikt	0,601 kg
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV Samlingsskenehållare,PLS 1600, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd, UL design

Approvals

Approvals	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK