

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.050

# Samlingsskenehållare för PLS

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.050 - Samlingskenehållare för PLS

För PLS special-samlingsckenor 800 A/1600 A, 3- och 4-poliga, kan överbyggas.

## Features

Art. nr.	SV 9342.050
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Märkspänning	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Elektriska värden UL(SCCR)	25 kA – 600 V, skenstöds avstånd 500 mm samlingsckenor PLS 1600 30 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm samlingsckenor PLS 1600 35 kA – 600 V, skenstöds avstånd 150 mm samlingsckenor PLS 1600 65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 250 mm, PLS 1600 skena, säkring klass L max 1400 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, skenstöds avstånd 100 mm, PLS 1600 skena, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
Anmärkning om art. nr.	För UL-användning krävs att man monterar en bottenprofil UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Överbyggnadsmöjlighet	Yes
Poltal	3-polig
Passar för samlingsckenor	PLS 1600
Passar till art. nr.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Med insidesfastsättning	Yes
Samplingskenornas mellanavstånd	60 mm

# Features

---

Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,56 kg
Bruttovikt	0,601 kg
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV Samlingsskenehållare,PLS 1600, 3-polig, 60 mm skencentrumavstånd, UL design

# Approvals

---

Approvals	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK