

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.321 Anslutningsplint

State: 2026-07-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.321 - Anslutningsplint

För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor. Passar samlingsskenor 12 x 5 till 30 x 10 mm och PLS 800/1600.

## Features

Art. nr.	SV 9342.321
Produktbeskrivning	Passar samlingsskenor 12x5 till 30x10 mm och PLS 800/1600.
Material	Chassi: Polyamid Övertäckning: ABS Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	3 klämmor inkl. täckåpa
Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 5 mm skentjocklek (B x H)	65 x 27 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 10 mm skentjocklek (B x H)	65 x 22 mm
Kabelutgång	uppe/nedtill
Märkström max.	1 600 A
Elektriska värden UL(SCCR)	65 kA – 480 V, effektbrytare max 1200 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
Observera:	Vid överspänningskategori III uppnås en märkdriftspänning på 1000 V (AC). Om klämman monteras på 2-poliga samlingsskenesystem (SV 9340.040) måste klämman för anslutning på PE-samlingsskenan vridas 180°.
Dimension	Bredd: 85 mm Höjd: 88 mm
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	2,1 kg

# Features

---

Bruttovikt	2,197 kg
Kopparandel (kg/st)	0,136
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivning	SV Anslutningsplint, 1600 A, 690 V, 1-polig, kabelutgång upptill/ nedtill, klämutrymme BH: 65x22/27 mm

# Approvals

---

Approvals	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK