

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.400 CB-apparatadapter

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.400 - CB-apparatadapter 3-polig

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.

Features

Art. nr.	SV 9342.400
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	100 A
Märkspänning	690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)	65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 100 A, NLRV/7
Kabelutgång	uppe
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 72 mm Höjd: 210 mm
Anslutning av rundledare	10 - 35 mm ²
Passar för samlingskenor	Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	10 x 7,8 mm
Passar för tillverkare (typ)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Godkännanden	UL

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,57 kg
Bruttovikt	0,576 kg
Kopparandel (kg/st)	0,114
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	SV CB-apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill, anslutning rundledartvärsnitt 10-35 mm, klämutrymme BH: 10x7,8 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK