

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.510 CB-apparatadapter

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.510 - CB-apparatadapter 3-polig

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.

Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SV 9342.510 |
| Material | Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Beröringsskydd Profildelar |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Tunnelklämma |
| Märkström max. | 160 A |
| Märkspänning | 690 V, 3~ |
| Observera: | Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning |
| Kabelutgång | nedtill |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm |
| Poltal | 3-polig |
| Dimension | Bredd: 90 mm Höjd: 215 mm |
| Anslutning av rundledare | 35 - 120 mm ² |
| Passar för samlingsskenor | Höjd: 5, 10 mm |
| Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H) | 18,5 x 15,5 mm |

Features

| | |
|------------------------------|--|
| Passar för tillverkare (typ) | ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,778 kg |
| Bruttovikt | 0,82 kg |
| Kopparandel (kg/st) | 0,202 |
| Tullvarukod | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivning | SV CB-apparatadapter, 160 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärnsnitt 35-120 mm, klämutrymme BH: 18,5x15,5 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | ABS DNV Lloyds Register |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |