

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9342.570

## Anslutningsvinkel

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.570 - Anslutningsvinkel för CB-apparatadapter

Förkontakterade, laminerat flatkoppas för anslutning av gängse effektbrytare.



## Features

Art. nr.	SV 9342.570
Produktbeskrivning	Förkonfektionerat, laminerat flatkoppas för anslutning av gängse effektbrytare (MCCB).
Material	Elektrolytkoppas F20
Observera:	Universell användning för apparatadapterar med en måttskillnad på $20 \pm 5$ mm mellan profilskenan och kontaktplanet överkant.
Passar till art. nr.	9342.500 9342.510 9342.540 9342.550
Utförande i laminerad flatkoppas	Antal lameller: 6 Lamellbredd: 9 mm Lamelltjocklek: 0,8 mm
Passar för tillverkare (typ)	ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,096 kg
Bruttovikt	0,103 kg
Kopparandel (kg/st)	0,032
Tullvarukod	85446010

# Features

---

ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
Produktbeskrivning	SV Anslutningsvinkel, för CB-apparatadapter, SV 9342500/510/540/550

---

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---