


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.610 CB-apparatadapter

State: 2026-04-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.610 - CB-apparatadapter 3-polig

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.

Features

Art. nr.	SV 9342.610
Material	Polyamid Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Beröringsskydd Profildelar
Anslutningstyp (elektrisk)	Tunnelklämma
Märkström max.	250 A
Märkspänning	690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)	65 kA – 480 V, effektbrytare max 250 A, DIVQ/7
Kabelutgång	nedtill
För skensystem med centrumavstånd	60 mm
Observera:	Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal	3-polig
Dimension	Bredd: 105 mm Höjd: 240 mm
Anslutning av rundledare	35 - 120 mm ²
Passar för samlingsskenor	Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)	18,5 x 15,5 mm

Features

Passar för tillverkare (typ)	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4) Allen Bradley (140U-J) Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2) GE (FE160, FE250, FD160) Legrand (DPX 250) Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW) OEZ (BD250N, BD250S) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250) Schrack (MC2) Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62) Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Godkännanden	UL
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,299 kg
Bruttovikt	1,311 kg
Kopparandel (kg/st)	0,426
Tullvarukod	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivning	CB component adaptor 250 A, 3-pole, cable outlet bottom (60 mm), RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK